

WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240891>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabo, rosca Pg, classe de proteção IP66, reta

Dados comerciais

Código	3240891
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356709989
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,442 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,96 g
País de origem	DE

WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240891>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Aplicação	Conexão para cabos
Tipo de conexão	Prensa-cabos da mangueira de proteção
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	Pg

Medidas

Largura	29,5 mm
Altura	46 mm
Abertura de chave	27 mm
Tamanho da chave para montagem	27 mm

Medida externa

Diâmetro externo	16,5 mm
------------------	---------

Dados de material

Material	PA 6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material da conexão roscada	PA
Substâncias	sem silicone, halogênio e cádmio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	Prensa-cabos da mangueira de proteção
-----------------	---------------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C

WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240891>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240891>



UL certificado

ID de certificação: E86359



LR



Autorização de símbolos VDE

WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240891>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240891>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br