

WP-SC PA HF 28,5 BK - Luva final de proteção de cabos



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240985>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva final de proteção de cabos, material: PA 6, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: V2, diâmetro interno: 20,8 mm

Dados comerciais

Código	3240985
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356711036
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,256 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,294 g
País de origem	DE

WP-SC PA HF 28,5 BK - Luva final de proteção de cabos



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240985>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa de proteção
-----------------	-------------------

Medidas

Comprimento	22 mm
Diâmetro	28,5 mm

Medida interna

Diâmetro interno	20,8 mm
------------------	---------

Dados de material

Material	PA 6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
--------------------------------------	-------------------

WP-SC PA HF 28,5 BK - Luva final de proteção de cabos



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240985>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240985>



UL certificado

ID de certificação: E86359



LR

WP-SC PA HF 28,5 BK - Luva final de proteção de cabos



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240985>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC PA HF 28,5 BK - Luva final de proteção de cabos



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240985>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br