

WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240993>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Prensa-cabo em PP com rosca Pg, classe de proteção IP65



Dados comerciais

Código	3240993
Unidades por embalagem	2 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356711258
Peso por unidade (inclusive embalagem)	32,49 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	32,49 g
País de origem	DE

WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240993>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Aplicação	Conexão para cabos
Tipo de conexão	Prensa-cabos da mangueira de proteção
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	Pg

Medidas

Largura	54 mm
Altura	48 mm
Abertura de chave	45 mm
Tamanho da chave para montagem	45 mm
	49 mm

Dados de material

Material	PP
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material da conexão roscada	PP
Substâncias	sem halogênio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	Prensa-cabos da mangueira de proteção
-----------------	---------------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 110 °C

WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240993>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240993>



Autorização de símbolos VDE

WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240993>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF PG29 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240993>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br