

WP-GT PP HF M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241010>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabo em PP com rosca métrica, rotativa, classe de proteção IP54

Dados comerciais

Código	3241010
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356711425
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,9 g
País de origem	DE

WP-GT PP HF M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241010>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Aplicação	Conexão para cabos
Versão	Rosca externa
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	métricas

Medidas

Largura	17,5 mm
Altura	38 mm
Abertura de chave	16 mm
Tamanho da chave para montagem	16 mm

Dados de material

Material	PP
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material da conexão roscada	PP
Substâncias	sem halogênio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 110 °C

WP-GT PP HF M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241010>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241010>



Autorização de símbolos VDE

WP-GT PP HF M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241010>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GT PP HF M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241010>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br