

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241041>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabo em latão com rosca Pg, classe de proteção IP40

Dados comerciais

Código	3241041
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356711777
Peso por unidade (inclusive embalagem)	74,87 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	74,87 g
País de origem	DE

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241041>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Tipo de conexão	Prensa-cabos da mangueira de proteção
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	Pg

Medidas

Largura	39 mm
Altura	40 mm
Comprimento	40 mm
Abertura de chave	34 mm
Tamanho da chave para montagem	34 mm 36 mm

Medida externa

Diâmetro externo	27 mm
------------------	-------

Medida interna

Diâmetro interno	20,5 mm
------------------	---------

Dados de material

Material	Latão, niquelado
Material da conexão roscada	Latão, niquelado
Substâncias	sem halogênio

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	Prensa-cabos da mangueira de proteção
-----------------	---------------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241041>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241041>



Autorização de símbolos VDE

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241041>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241041>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	acf1ff08-949a-4f3e-9b8a-388b8e150d1d

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br