

# WP-CN BRASS M25 - Contraporca



3241149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241149>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Contraporca, para rosca M25, cor: prata



## Suas vantagens

- As contraporcas de latão são utilizadas para bloquear conexões roscadas para mangueira de proteção em furos sem rosca.
- Rosca métrica conforme EN 50262

## Dados comerciais

Código	3241149
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
Página de catálogo	Página 605 (C-3-2019)
GTIN	4046356785556
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,6 g
País de origem	DE

# WP-CN BRASS M25 - Contraporca



3241149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241149>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porca plana
Tipo de rosca	M25

### Medidas

Altura	3,5 mm
Tipo de rosca do lado de conexão	M25

### Dados de material

Material	Latão, niquelado
----------	------------------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 200 °C
--------------------------------------	-------------------

# WP-CN BRASS M25 - Contraporca



3241149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241149>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27140807

### ETIM

ETIM 9.0

EC000879

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31161700

# WP-CN BRASS M25 - Contraporca



3241149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241149>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b8c5b402-e7e3-4f59-9014-62a4ab1db909

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)