

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801384>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Barvicí páska, pro THERMOMARK CARD pro potisk skupin produktů UCT..., US... a UM...,
délka: 50 m, délka role: 50 m, šířka: 110 mm, barva: černá

Obchodní data

Objednací číslo	0801384
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BG1
Kód výrobku	BG1223
GTIN	4046356644815
Hmotnost/kus (včetně obalu)	114,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	108,4 g
Číslo celní sazby	96121010
Země původu	FR

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Barvicí páska
Popisování	
Technologie označování	termotransfer

Rozměry

Šířka	110 mm
Délka	50 m
Délka role	50 m

Údaje o materiálu

Barva	černá (RAL 9005)
Materiálem	Polyester

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky	
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě)	5 °C ... 35 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	20 % ... 80 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a tmném místě)
Skladovatelnost	12 měsíců

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801384>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS

Není relevantní, žádné elektrické ani elektronické zařízení

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)

Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com