

# WP-GR HF CTA M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241221>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Adaptador de tubo corrugado, com rosca interna, para conexão de tubos corrugados a conexões roscadas em plástico HEAVYCON-EVO-M25 ou caixas de plástico ADVANCE-M25, reto, preto, IP66.

## Dados comerciais

Código	3241221
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356860833
Peso por unidade (inclusive embalagem)	21,65 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	20,324 g
País de origem	DE

# WP-GR HF CTA M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241221>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Aplicação	Conexão para cabos
Tipo de rosca	métricas

### Dados de material

Material	PA 6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material da conexão roscada	PA
Substâncias	sem silicone, halogênio e cádmio

### Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 115 °C

### Montagem

Instrução de montagem	O adaptador de tubo corrugado é usado na conexão roscada em vez da porca de capa. Para o efeito podem ser usados tubos corrugados.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# WP-GR HF CTA M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241221>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# WP-GR HF CTA M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241221>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumprir os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
-----------------------------------------------	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)