

# EMLPR (26,5X17,5) - Berührschutz



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800360>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Berührschutz, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder:  
42



## Ihre Vorteile

- Hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- Sehr dicker, aber flexibler und transparenter Berührschutz
- Für dauerhaften Außeneinsatz geeignet
- Wird zum Schutz der Kennzeichnungen beschrifteter CARRIER ... geklebt, bzw. eingerastet

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800360
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2414
GTIN	4046356612500
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,34 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	US

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	42
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	3

### Maße

Breite	26,5 mm
Länge	17,5 mm

### Materialangaben

Stärke Folie	210 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	transparent
Material	PUR
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	4000 h

#### Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	18 ... 26 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.
Lagerfähigkeit	12 Monate

### Montage

Montageart	kleben
------------	--------

# EMLPR (26,5X17,5) - Berührungsschutz



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800360>

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 8.0

EC002113

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# EMLPR (26,5X17,5) - Berührschutz



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800360>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)