

PMH 0:SYMBOLE : - Leiterbezeichnungshülse



0800446::

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800446::>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800446::
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918908997
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	70 MGM
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60 MGM
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
Beschriftung	
Bedruckung	Symbole

Maße

Breite	3,2 mm
Länge	4,50 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	1,4 mm ... 2,5 mm
------------------	-------------------

Textfeld

Textfeldbreite	3,20 mm
Textfeldhöhe	2,60 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

PMH 0:SYMBOLE : - Leiterbezeichnungshülse



0800446::

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800446::>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de