

PMH 0:SYMBOLE L2 - Leiterbezeichnungshülse



0800446:L2

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800446:L2>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800446:L2
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918489724
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	60 MGM
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60 MGM
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker
------------	--------------

Beschriftung

Bedruckung	Symbole
------------	---------

Maße

Breite	3,2 mm
Länge	4,50 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	1,4 mm ... 2,5 mm
------------------	-------------------

Textfeld

Textfeldbreite	3,20 mm
Textfeldhöhe	2,60 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

PMH 0:SYMBOLE L2 - Leiterbezeichnungshülse



0800446:L2

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800446:L2>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de