

PMH 0:GROSSBUCHSTABEN Z - Leiterbezeichnungshülse



0800433:Z

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800433:Z>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800433:Z
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918559496
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,059 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,059 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

PMH 0:GROSSBUCHSTABEN Z - Leiterbezeichnungshülse



0800433:Z

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800433:Z>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Beschriftung

Bedruckung

Buchstaben

Maße

Breite

3,2 mm

Länge

4,50 mm

Außenmaß

Außendurchmesser

1,4 mm ... 2,5 mm

Textfeld

Textfeldbreite

3,20 mm

Textfeldhöhe

2,60 mm

Materialangaben

Farbe

gelb (RAL 1018)

Material

Ethylenvinylacetat (EVA)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V0

Inhaltsstoffe

silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Montageart

aufschieben

PMH 0:GROSSBUCHSTABEN Z - Leiterbezeichnungshülse



0800433:Z

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800433:Z>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de