

PMH 1:SYMBOL : - Leiterbezeichnungshülse



0800488::

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800488::>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 1,9 ... 3,8 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800488::
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918909024
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90 MGM
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90 MGM
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

0800488::

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800488::>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
------------	--------------------------

Beschriftung

Bedruckung	Symbole
------------	---------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

Materialangaben

Farbe	gelb
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Maße

Breite	3,2 mm
Länge	4,50 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	1,9 mm ... 3,8 mm
------------------	-------------------

Textfeld

Textfeldbreite	3,20 mm
Textfeldhöhe	2,60 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

PMH 1:SYMBOL : - Leiterbezeichnungshülse



0800488::

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800488::>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de