

PMH 2:SYMBOL - - Leiterbezeichnungshülse



0800527:-

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800527:->

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800527:-
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918490775
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,35 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,31 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
Ausführung	Profil

Beschriftung

Bedruckung	Symbole
------------	---------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Maße

Breite	4,2 mm
Höhe	9,5 mm
Länge	6,60 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	3 mm ... 6 mm
------------------	---------------

Textfeld

Textfeldbreite	4,20 mm
Textfeldhöhe	2,60 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

PMH 2:SYMBOLS - - Leiterbezeichnungshülse



0800527:-

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800527:->

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de