

PMH 3:SYMBOLE L2 - Leiterbezeichnungshülse



0800569:L2

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800569:L2>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800569:L2
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918559182
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,829 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,815 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker
Beschriftung	
Bedruckung	Symbole

Maße

Breite	4,2 mm
Höhe	9,5 mm
Länge	6,60 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	5 mm ... 9 mm
------------------	---------------

Textfeld

Textfeldbreite	4,20 mm
Textfeldhöhe	2,60 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

PMH 3:SYMBOLE L2 - Leiterbezeichnungshülse



0800569:L2

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800569:L2>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de