

# PMH 4:SYMBOL L1 - Leiterbezeichnungshülse



0800608:L1

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800608:L1>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 8,5 ... 12,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800608:L1
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918568191
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,299 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,299 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
Ausführung	Profil

### Beschriftung

Bedruckung	Symbole
------------	---------

### Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

### Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

### Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	16,5 mm
Länge	11,00 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	8,5 mm ... 12 mm
------------------	------------------

### Textfeld

Textfeldbreite	6,20 mm
Textfeldhöhe	4,00 mm

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

# PMH 4:SYMBOLS L1 - Leiterbezeichnungshülse



0800608:L1

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800608:L1>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

### ETIM

ETIM 9.0

EC001530

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)