

CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle

0801708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 2x 4 mm ... 5 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

Produktbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0801708
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7CCX
GTIN	4046356675093
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,45 g
Zolltarifnummer	40169997
Ursprungsland	PL

CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle

0801708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anzahl der Leitungen	2
----------------------	---

Maße

Maßzeichnung	
Breite	19,5 mm
Höhe	17 mm
Länge	29,5 mm

Materialangaben

Material	SEBS (halogenfrei)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	2x 4 mm ... 5 mm
--------------------------	------------------

Kennwerte

Tüllengröße	klein
Ausführung, Format	Rundkabel
Ausführung, Kabeltülle	geschlitzt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (statisch)

CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle


0801708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle

0801708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



DNV

Zulassungs-ID: TAE00003VJ

CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle

0801708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 10.0	EC000451
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle

0801708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801708>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,061 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de