

# TM-RIBBON 110-EX - Farbband



0803211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803211>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, für Rollendruker zur Bedruckung der Produktgruppe EML-EX..., Rollenlänge: 280 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 0803211                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BG1223                   |
| GTIN                                     | 4046356938563            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 351,9 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 335 g                    |
| Zolltarifnummer                          | 96121010                 |
| Ursprungsland                            | JP                       |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Produkttyp                | Farbband       |
| Beschriftung              |                |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

### Maße

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 110 mm |
| Rollenlänge | 280 m  |

### Materialangaben

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Farbe    | schwarz (RAL 9005) |
| Material | Polyester          |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | 5 °C ... 35 °C                                                                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)                | 30 % ... 85 %                                                                           |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C                                                                                   |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit                                      | 24 Monate nach Produktionsdatum.                                                        |

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001694 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

# TM-RIBBON 110-EX - Farbband

0803211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803211>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)