

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette



0803380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803380>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803380
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG1223
GTIN	4055626042190
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	214 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	167 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	FR

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette



0803380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803380>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie

Thermotransfer

Maße

Breite	110 mm
Rollenlänge	60 m

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Material	Polyester

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	5 °C ... 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 80 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	1 Jahr

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803380>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette



0803380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803380>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de