

# ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-12 - Zackband



0803605:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803605:0001>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 12, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803605:0001
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2123
GTIN	4017918598976
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,31 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,25 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker beschriftet
Rastermaß	5,2 mm

### Beschriftung

Bedruckung	1 ... 12
------------	----------

### Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
-------------------	--

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Maße

Breite	4,55 mm
Höhe	6,5 mm
Tiefe	1,60 mm
Rastermaß	5,2 mm

#### Textfeld

Textfeldbreite	4,20 mm
Textfeldhöhe	5,20 mm

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

0803605:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803605:0001>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)