


0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803582:0021>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, 10 gleichbeschriftete Streifen pro Flach-Zackbandmatte, geeignet für alle Klemmen im Raster 4,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Montageart: verrasten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803582:0021
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2123
GTIN	4017918605162
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,62 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker
Rastermaß	4,2 mm

Beschriftung

Bedruckung	21 ... 30
Nutentyp	flach

Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Maße

Breite	3,55 mm
Höhe	6,5 mm
Tiefe	1,60 mm
Rastermaß	4,2 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4,20 mm
Textfeldhöhe	5,20 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803582:0021>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803582:0021>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de