

# SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Marker für Klemmen



0804468:0031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804468:0031>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31 ... 40, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Montageart: kleben

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0804468:0031            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2123                  |
| GTIN                                     | 4017918560638           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,18 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,18 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

# SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Marker für Klemmen



0804468:0031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804468:0031>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 7,5 mm        |

### Beschriftung

|            |           |
|------------|-----------|
| Bedruckung | 31 ... 40 |
|------------|-----------|

### Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

### Materialangaben

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Farbe    | weiß (RAL 9010) |
| Material | Polyester       |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 150 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Maße

|           |        |
|-----------|--------|
| Breite    | 7,5 mm |
| Höhe      | 5 mm   |
| Rastermaß | 7,5 mm |

#### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 7,50 mm |
| Textfeldhöhe   | 5,00 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Marker für Klemmen



0804468:0031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804468:0031>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)