SS-3R 20X7 WH - Schützschildmarker

0807740

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807740

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schildchenmatte, für Siemens Schaltgeräteserie SIRIUS 3R, 40-teilig, 20 Streifen à 2 Schilder, beschriftbar mit B-STIFT, CMS-System oder BMKT-Etiketten, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0807740
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2413
GTIN	4017918156954
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,7 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Rastermaß	20 mm

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	40
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	2
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	20

Montage

Montageart	verrasten

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Basiselement	ABS

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Maße

Breite	19 mm
Höhe	7,5 mm
Tiefe	1 mm
Rastermaß	20 mm

Textfeld

Textfeldbreite	20 mm
Textfeldhöhe	7 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de