

# BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 0 - Zackband



0810892:0000

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810892:0000>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Markierungsnagel, bedruckt mit der Zahl: 0, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0810892:0000            |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG212B                  |
| GTIN                                     | 4017918942625           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,05 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,02 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 4,2 mm        |

### Beschriftung

|            |   |
|------------|---|
| Bedruckung | 0 |
|------------|---|

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010)          |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Maße

|           |        |
|-----------|--------|
| Breite    | 4 mm   |
| Höhe      | 4 mm   |
| Rastermaß | 4,2 mm |

#### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 4,00 mm |
| Textfeldhöhe   | 4,00 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 0 - Zackband



0810892:0000

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810892:0000>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)