

BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 20 - Zackband



0810892:0020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810892:0020>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Markierungsnagel, bedruckt mit der Zahl: 20, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0810892:0020
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG212B
GTIN	4017918864323
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,043 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,043 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker
Rastermaß	4,2 mm

Beschriftung

Bedruckung	20
------------	----

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Maße

Breite	4 mm
Höhe	4 mm
Rastermaß	4,2 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4,00 mm
Textfeldhöhe	4,00 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

0810892:0020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810892:0020>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de