

# ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - Zackbandmatte



0811493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811493>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackbandmatte, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 160, Textfeldhöhe: 6,9 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0811493
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2113
GTIN	4017918917081
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,29 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,24 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	IN

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Rastermaß	5,2 mm
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	160
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10

### Maße

Breite	4,55 mm
Höhe	6,9 mm
Tiefe	3,2 mm
Rastermaß	5,2 mm

### Textfeld

Textfeldbreite	5,15 mm
Textfeldhöhe	6,9 mm

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Material Basiselement	PA

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

### Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

0811493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811493>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0811493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811493>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)