

# KMK 2-1000 - Kunststoff-Kabelmarker



0815004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0815004>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser:  $\geq 6$  mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0815004
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Mindestbestellmenge	1.000 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG231A
GTIN	4046356014212
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,026 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,002 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger Kabel
------------	------------------------

### Maße

Breite	33,7 mm
Höhe	14,82 mm
Tiefe	7,1 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	6 mm ... 50 mm
------------------	----------------

### Textfeld

Textfeldbreite	29 mm
Textfeldhöhe	8 mm

### Materialangaben

Farbe	transparent
Material	Polyethylen
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≥ 6,00 mm
--------------------------	-----------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Montage

Montageart	Kabelbindermontage
------------	--------------------

# KMK 2-1000 - Kunststoff-Kabelmarker



0815004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0815004>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KMK 2-1000 - Kunststoff-Kabelmarker



0815004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0815004>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)