

# BMKL 26,8X6,8 WH CUS - Etikettenbogen DIN-A4



0824251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824251>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 228, Textfeldhöhe: 6,8 mm, Textfeldbreite: 26,8 mm



## Ihre Vorteile

- Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
- Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 0824251                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                       |
| Produktschlüssel                         | BG8144                                        |
| GTIN                                     | 4046356351263                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10 g                                          |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9 g                                           |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                                      |
| Ursprungsland                            | PL                                            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Produkttyp                          | Gerätemarker beschriftet |
| Beschriftung                        |                          |
| Anzahl der Einzelschilder           | 228                      |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 6                        |
| Kennzeichnungstechnologie           | Office Laserdruck        |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |

### Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

### Materialangaben

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Farbe                 | weiß (RAL 9010) |
| Material              | Polyester       |
| Material Basiselement | Polyester       |
| Inhaltsstoffe         | silikonfrei     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 6,80 mm  |
| Höhe   | 26,80 mm |
| Tiefe  | 0,09 mm  |
| Länge  | 6,8 mm   |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# BMKL 26,8X6,8 WH CUS - Etikettenbogen DIN-A4



0824251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824251>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# BMKL 26,8X6,8 WH CUS - Etikettenbogen DIN-A4



0824251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824251>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)