

SD-WMS 3 (NU)R YE:3 - Leiterbezeichnungshülse



0825654:3

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825654:3>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 3, gelb, Montageart: auffädeln



Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 0825654:3 |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG2221 |
| GTIN | 4046356419376 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,096 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,03 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|--------------------------|
| Produkttyp | Leitermarker beschriftet |
|------------|--------------------------|

Beschriftung

| | |
|------------|---|
| Bedruckung | 3 |
|------------|---|

Montage

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | auffädeln |
|------------|-----------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | gelb |
| Material | Polyvinylchlorid |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und cadmiumfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 3,2 mm |
| Höhe | 3,6 mm |
| Länge | 3,50 mm |

Außenmaß

| | |
|------------------|-----------------|
| Außendurchmesser | 1,3 mm ... 3 mm |
|------------------|-----------------|

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

SD-WMS 3 (NU)R YE:3 - Leiterbezeichnungshülse



0825654:3

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825654:3>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de