

SD-WMS 3 (CH)R YE:E - Leiterbezeichnungshülse



0825667:E

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825667:E>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: E, gelb, Montageart: auffädeln

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0825667:E
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2221
GTIN	4046356419482
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,028 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
Ausführung	Profil

Beschriftung

Bedruckung	E
------------	---

Montage

Montageart	auffädeln
------------	-----------

Materialangaben

Farbe	gelb
Material	Polyvinylchlorid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Maße

Breite	3,2 mm
Höhe	3,6 mm
Länge	3,50 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	1,3 mm ... 3 mm
------------------	-----------------

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

SD-WMS 3 (CH)R YE:E - Leiterbezeichnungshülse



0825667:E

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825667:E>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de