

# SD-WMS 5 (CH) YE:N - Leiterbezeichnungshülse



0825845:N

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825845:N>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb, die Maße des Ersatzartikels weichen vom Vorgänger ab!, Montageart: auffädeln

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0825845:N               |
| Verpackungseinheit                       | 200 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 200 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG222B                  |
| GTIN                                     | 4046356420914           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,052 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,052 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | SE                      |

# SD-WMS 5 (CH) YE:N - Leiterbezeichnungshülse



0825845:N

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825845:N>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |              |
|--------------|--------------|
| Produkttyp   | Leitermarker |
| Beschriftung |              |
| Bedruckung   | Buchstaben   |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 3,2 mm  |
| Höhe   | 5,5 mm  |
| Länge  | 4,20 mm |

### Außenmaß

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Außendurchmesser | 2,5 mm ... 5 mm |
|------------------|-----------------|

### Materialangaben

|          |                  |
|----------|------------------|
| Farbe    | gelb             |
| Material | Polyvinylchlorid |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | auffädeln |
|------------|-----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)