

SD-WMS 5 (NU)R YE:7 - Leiterbezeichnungshülse



0825942:7

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825942:7>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 7, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm, gelb, Montageart: auffädeln

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0825942:7
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2221
GTIN	4046356422710
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,114 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,046 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker
Beschriftung	
Bedruckung	7

Maße

Breite	3,2 mm
Höhe	5,5 mm
Länge	4,20 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	2,5 mm ... 5 mm
------------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	gelb
Material	Polyvinylchlorid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	2,5 mm ... 5 mm
--------------------------	-----------------

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	auffädeln
------------	-----------

SD-WMS 5 (NU)R YE:7 - Leiterbezeichnungshülse



0825942:7

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825942:7>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de