

# SD-WMS 5 (CH)R YE:V - Leiterbezeichnungshülse



0825955:V

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825955:V>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: V, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm, gelb, Montageart: auffädeln

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0825955:V
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2221
GTIN	4046356422956
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,081 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,046 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
Ausführung	Profil

### Beschriftung

Bedruckung	V
------------	---

### Montage

Montageart	auffädeln
------------	-----------

### Materialangaben

Farbe	gelb
Material	Polyvinylchlorid
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei

### Maße

Breite	3,2 mm
Höhe	5,5 mm
Länge	4,20 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	2,5 mm ... 5 mm
------------------	-----------------

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

# SD-WMS 5 (CH)R YE:V - Leiterbezeichnungshülse



0825955:V

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825955:V>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)