


SD-WMS 16 (NU) YE:0 - Leiterbezeichnungshülse



0826352:0

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826352:0>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, Schriftfeldgröße: 6,2 x 4 mm, gelb, Montageart: auffädeln

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0826352:0
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4046356425841
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,796 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,796 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker
Beschriftung	
Bedruckung	Ziffern

Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	16,5 mm
Länge	11,00 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	8 mm ... 16 mm
------------------	----------------

Materialangaben

Farbe	gelb
Material	Polyvinylchlorid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	8 mm ... 16 mm
--------------------------	----------------

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	auffädeln
------------	-----------

SD-WMS 16 (NU) YE:0 - Leiterbezeichnungshülse



0826352:0

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826352:0>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de