

# SD-WMTBS (S) YE:9 - Markierungsmaterial



0826514:9

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826514:9>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb, Montageart: aufschieben

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0826514:9               |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2322                  |
| GTIN                                     | 4046356414616           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,133 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,133 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | SE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Produkttyp   | Leitermarker beschriftet |
| Beschriftung |                          |
| Bedruckung   | Ziffern                  |

### Montage

|            |             |
|------------|-------------|
| Montageart | aufschieben |
|------------|-------------|

### Materialangaben

|          |                  |
|----------|------------------|
| Farbe    | gelb (RAL 1018)  |
| Material | Polyvinylchlorid |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 4,3 mm   |
| Länge  | 11,30 mm |

### Außenmaß

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Außendurchmesser | 10 mm ... 136 mm |
|------------------|------------------|

### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 4,30 mm |
| Textfeldhöhe   | 2,60 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# SD-WMTBS (S) YE:9 - Markierungsmaterial



0826514:9

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826514:9>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)