

SD-WMTBS (SY) YE:GND - Markierungsmaterial



0826624:GND

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826624:GND>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Symbole, gelb, Montageart:
aufschieben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0826624:GND
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2322
GTIN	4046356420648
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,133 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,133 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
------------	--------------------------

Beschriftung

Bedruckung	Symbole
------------	---------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
-------	-----------------

Material	Polyvinylchlorid
----------	------------------

Maße

Breite	4,3 mm
--------	--------

Länge	11,30 mm
-------	----------

Außenmaß

Außendurchmesser	16 mm ... 305 mm
------------------	------------------

Textfeld

Textfeldbreite	4,30 mm
----------------	---------

Textfeldhöhe	2,60 mm
--------------	---------

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

SD-WMTBS (SY) YE:GND - Markierungsmaterial



0826624:GND

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826624:GND>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de