

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Doppelschildchenadapter, 300 mm lang, für den manuellen Zuschnitt, einrastbar in Schildchennut, zur Aufnahme von ZB ..., UCT-TM ... oder UC-TM ...

Ihre Vorteile

- Doppelreihiger, einrastbarer Schildchenadapter, zur Aufnahme von zwei ZB ... oder UC-TM ... und UCT-TM .. Klemmenmarkern, dadurch Verdoppelung der Beschriftungsfläche

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0828693
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG211A
GTIN	4046356520324
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,66 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,66 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

CARRIER-TMD 300 - Schildchenträger



0828693

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828693>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger
------------	------------------

Maße

Breite	300,00 mm
Höhe	21,40 mm
Tiefe	7,88 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

CARRIER-TMD 300 - Schildchenträger



0828693

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828693>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-TMD 300 - Schildchenträger



0828693

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828693>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de