

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829536



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Berührschutz, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1



Ihre Vorteile

- · Hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- · Für dauerhaften Außeneinsatz geeignet
- · Wird zum Schutz der Kennzeichnungen beschrifteter CARRIER ... geklebt, bzw. eingerastet
- · Sehr dicker, aber flexibler und transparenter Berührschutz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0829536
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG241B
GTIN	4046356614948
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,222 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,18 g
Zolltarifnummer	39204910
Ursprungsland	DE



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829536



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Verpackungsart	PE-Beutel
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	1

Maße

Breite	26,90 mm
Höhe	17,60 mm
Tiefe	0,30 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Basiselement	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

U	Imge	bungs	bedir	igun	gen
---	------	-------	-------	------	-----

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C 70 °C
Origeburgsterriperatur (Detrieb)	-30 C 10 C

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--

Montage

-			
	Montageart	verrasten	



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829536



Klassifikationen

UNSPSC 21.0

ECLASS

	ECLASS-13.0	24292214
	ECLASS-15.0	24292214
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002113
UN	ISPSC	

39131500



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829536



Environmental product compliance

EU RoHS

20 1010	
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
FILDEACH CVIIC	
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de