UC-WMCO 5,8 TOOL - Auffädelwerkzeug für Kabelmarker

0827805

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827805

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Auffädelwerkzeug für Kabelmarker, orange, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereic h: 4,9 ... 5,8 mm, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0827805
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG221Z
GTIN	4046356440714
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,54 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,44 g
Zolltarifnummer	82055980
Ursprungsland	DE

UC-WMCO 5,8 TOOL - Auffädelwerkzeug für Kabelmarker

0827805

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827805

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagewerkzeug

Maße

Breite	16 mm
Höhe	81,5 mm
Tiefe	8,66 mm

Materialangaben

Farbe	orange

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4,9 mm ... 5,8 mm

Montage

Montageart	aufschieben

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21049090

ETIM

ETIM 9.0	EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de