

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Werkzeug-Set



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Set besteht aus: Crimphandy inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere, Abfallleitblech 2x, Service-Tool, Aderendhülsen-Streifen, robuster Koffer, CRIMPHANDY CUTTER und einem Werkzeug-Etui

Produktbeschreibung

Set besteht aus: Crimphandy 0,75 mm², inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2x, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einem Aderendhülsen-Streifen 0,75 mm², verpackt in einem robusten Koffer. Ferner liegen ein CRIMPHANDY CUTTER, Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen und ein Werkzeug-Etui bei

Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Verkrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1003672
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3521
GTIN	4055626472287
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.049 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.170 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	DE

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Werkzeug-Set



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

Set besteht aus

CF CRIMPHANDY 0,75 - Abisolier- und Crimpautomat

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212464>




Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

AI 0,75- 8 GY-S - Aderendhülse

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212522>



Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Farbe grau, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Werkzeug-Set



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

CF CRIMPHANDY CUTTER - Werkzeugautomaten Zubehör

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212520>



Schneideinheit, für CF CRIMPHANDY, für flexible Kupferleiter von 0,5 mm² ...
1,5 mm² inkl. Abfallschale

TOOL-ZIPCASE EMPTY - Werkzeugtasche, unbestückt

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005050>

Werkzeug-Etui, unbestückt



CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Werkzeug-Set



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

CF CRIMPHANDY/CHARGER - Ladegerät

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212519>

Ersatz-Ladegerät, für Netzspannung 100 V AC ... 240 V AC, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige



CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212786>

Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 0,75, zur Behebung von Störungen



CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Werkzeug-Set



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Enthalten in Set	1212516 CF CRIMPHANDY 0,75/GP2

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	7,4 V DC
-----------------------------	----------

Anschlussdaten

Abisolierlänge	10,8 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,75 mm ² ... 0,75 mm ²

Maße

Breite	43 mm
Höhe	70 mm
Länge	205 mm

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Werkzeug-Set



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1003672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003672>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
SCIP	52ff0702-7845-47ee-81ba-6218730fb550

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de