

# WS 4-14 - Warnschild

1004238

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004238>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Warnschild, Platte, orange, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 14 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1004238
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2511
GTIN	4017918011963
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,24 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anlagenmarker
Bauform	Rechteck
Polzahl	4
Rastermaß	14 mm

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
Bedruckung	Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch

### Maße

Breite	56 mm
Höhe	26 mm
Tiefe	1 mm
Rastermaß	14 mm

### Materialangaben

Farbe	orange
Material	PVC

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

### Montage

Montageart	stecken
------------	---------

1004238

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004238>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

### ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

1004238

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004238>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)