

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Farbband



0829542

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829542>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: grün

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0829542
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG1223
GTIN	4046356608794
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	346 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	322 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	FR

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Farbband



0829542

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829542>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Farbband
------------	----------

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer
---------------------------	----------------

Maße

Breite	110 mm
Länge	300 m
Rollenlänge	300 m

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Material	Polyester

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	5 °C ... 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 80 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	12 Monate

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Farbband



0829542

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829542>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de