

PKB 290X4,8 - Kabelbinder

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005499>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, Abmaße: L x B, 290 x 4,8 mm, Farbe: transparent

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1005499
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7131
GTIN	4017918012564
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,97 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,97 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
Zugfestigkeit GRP	220 N

Maße

Breite	4,8 mm
Länge	290 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Kabel / Leitung

Zugfestigkeit	220 N
---------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-10 °C ... 60 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montageart	unlösbar
------------	----------

PKB 290X4,8 - Kabelbinder

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005499>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de