

# 4K-DST 5 FARBLOS - Schildchenträger

1010031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1010031>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schildchenträger, mit Einsteckstreifen beschriftbar, farblos, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 9,2 mm, Textfeldbreite: 4,7 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1010031
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG211A
GTIN	4017918013219
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,17 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,154 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

# 4K-DST 5 FARBLOS - Schildchenträger



1010031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1010031>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger
------------	------------------

### Maße

Breite	5,03 mm
Höhe	10,50 mm
Tiefe	6,80 mm

### Materialangaben

RoHS-konform	ja
Farbe	transparent
Material	SAN
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-40 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	80 °C

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

# 4K-DST 5 FARBLOS - Schildchenträger



1010031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1010031>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# 4K-DST 5 FARBLOS - Schildchenträger



1010031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1010031>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)