

C PX A 200X200X168 - Leergehäuse



0899331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899331>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899331
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	BH9142
GTIN	4055626276007
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.870 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,99 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	HU

C PX A 200X200X168 - Leergehäuse

0899331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899331>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Montageplatte erforderlich
-----------	----------------------------


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenkasten
Bauform	Ex-Leergehäuse mit Tür
Lieferumfang	Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Maße

Maßzeichnung	
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	171 mm
lichte Breite, max. Tragschienenlänge	151 mm
max. Bestückungslänge	131 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Silikon
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Verschlussart (GRP)	Tür Vierkantschloss
---------------------	---------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

Schutzart	IP66
-----------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 127 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

C PX A 200X200X168 - Leergehäuse

0899331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899331>



Montagehinweis	Außenbefestigungslaschen
	Außenbefestigungslasche nicht im Lieferumfang enthalten
Schienen Direktmontage	nein
Verwendbare Tragschienenart	NS 35

C PX A 200X200X168 - Leergehäuse


0899331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899331>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



C PX A 200X200X168 - Leergehäuse

0899331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899331>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

C PX A 200X200X168 - Leergehäuse

0899331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899331>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de