

E PE A 75X80X75 - Leergehäuse

0899338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899338>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899338
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DV
Produktschlüssel	BH9141
GTIN	4055626276076
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	639 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	308 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	IN

E PE A 75X80X75 - Leergehäuse



0899338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899338>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene

Artikeleigenschaften

Bauform

Leergehäuse mit Deckel


Isolationseigenschaften

Schutzklasse

II

Maße

Maßzeichnung



Breite

75 mm

Höhe

80 mm

Tiefe

75 mm

lichte Breite, max. Tragschienenlänge

63 mm

max. Bestückungslänge

49 mm

Materialangaben

Farbe

fehgrau RAL 7000

Material

Polyester glasfaserverstärkt

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V0

Material Dichtung

Chloropren

Inhaltsstoffe

halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Verschlussart (GRP)

geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

Schutzart

IP66

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis

integriertes Sackloch

Außenbefestigungslaschen optional erhältlich

E PE A 75X80X75 - Leergehäuse

0899338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899338>



Schienen Direktmontage	ja
Verwendbare Tragschienenarten	NS 15

E PE A 75X80X75 - Leergehäuse




0899338


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899338>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



E PE A 75X80X75 - Leergehäuse

0899338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899338>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 10.0	EC000261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PE A 75X80X75 - Leergehäuse



0899338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899338>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de