

AE MP SH EP 120X122 - Montageplatte



0899434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899434>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Montageplatte, Breite: 109 mm, Höhe: 107 mm, Farbe: silberfarben



Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 0899434 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DV |
| Produktschlüssel | BH9Z4X |
| GTIN | 4055626281223 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,99 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,99 g |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| Ursprungsland | DE |

AE MP SH EP 120X122 - Montageplatte



0899434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899434>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Montageplatte |
|------------|---------------|

Maße

| | |
|------------------------------|--------|
| Breite | 109 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 7 mm |
| Materialstärke Montageplatte | 2 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------|-----------------|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl, verzinkt |
| Beschichtung | verzinkt |

0899434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899434>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182811 |
| ECLASS-15.0 | 27182811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002620 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

AE MP SH EP 120X122 - Montageplatte



0899434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899434>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de