

# TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Farbband



1014402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014402>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, für Rollendrucker und THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... und EMLP..., Länge: 240 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß

## Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 1014402                   |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                   |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                   |
| Verkaufsschlüssel                        | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
| Produktschlüssel                         | BG1223                    |
| GTIN                                     | 4046356785327             |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 479,1 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 479,1 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 96121010                  |
| Ursprungsland                            | US                        |

# TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Farbband



1014402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014402>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |          |
|------------|----------|
| Produkttyp | Farbband |
|------------|----------|

### Beschriftung

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
|---------------------------|----------------|

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 110 mm |
| Länge  | 240 m  |

### Materialangaben

|          |           |
|----------|-----------|
| Farbe    | weiß      |
| Material | Polyester |

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|