

CDC-MP 1,5-2,5-R - Crimpkontakt



1016659

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1016659>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1016659
Verpackungseinheit	3.000 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AACDCA
GTIN	4055626498645
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,21 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CDC-MP 1,5-2,5-R - Crimpkontakt

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1016659>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Die Crimpkontakte dürfen nur mit freigegebenen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden.
Bestellhinweis:	Die Bestellinformationen für das freigegebene Crimpwerkzeug zum automatisierten Leiteranschluss finden Sie in der Einbauanweisung im Download-Bereich.
Hinweis zur Dokumentation	Die Crimphöhen sind abhängig vom verwendeten Crimpwerkzeug. Sie finden die Werte in der Werkzeugdokumentation.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilie	CDC-MP

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpschluss
Kontaktart	Buchse
Abisolierlänge	4 mm
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	16 ... 14

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)	Zinn (2 - 4 µm Sn)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Zinn (2 - 4 µm Sn)
Oberflächenbeschaffenheit	schmelztauchverzinnt
Material Kontakt	Cu-Legierung

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I _N	12 A
--------------------------	------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Gurt
----------------	------

CDC-MP 1,5-2,5-R - Crimpkontakt

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1016659>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CDC-MP 1,5-2,5-R - Crimpkontakt

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1016659>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de