

# HC-B24/16-ADP-SS - Adapterplatte



1034216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1034216>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapterplatte, Bauform: B24 auf B16



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1034216
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4055626540627
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	106,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	104 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

# HC-B24/16-ADP-SS - Adapterplatte

1034216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1034216>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	Für Wandauschnitte der Bauform B24
-----------	------------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	B24
Dichtung vorhanden	ja

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	53 mm
Höhe	5 mm
Länge	151 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm

### Materialangaben

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Material Dichtung	NBR/SBR

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

### Montage

Montagehinweis	Drehmoment der Befestigungsschrauben 1 ... 2 Nm
----------------	---


# HC-B24/16-ADP-SS - Adapterplatte

1034216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1034216>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-B24/16-ADP-SS - Adapterplatte



1034216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1034216>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-B24/16-ADP-SS - Adapterplatte



1034216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1034216>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)